

BO.400: Extrair – bombolino fuga d'emergenza

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

Norma e riferimento per gas compressi ad alta pressione: EN250:2014

Temperatura: -10° C +60°C

SERBATOIO

Materiale: alluminio

Pressione massima di esercizio: 200 [bar]

Pressione di test: 276 [bar]

Diametro vasca: 70,06 [mm]

VALVOLA PRIMO STADIO

Materiale: ottone cromato CW617N normativa: UNI EN 12165

Ingresso: M18x1,5

Uscita: 3/8" UNF M

FRUSTA

Materiale

- rivestimento: poliuretano a bassa opacità
- rinforzo: fibre aramidiche ad alta resistenza
- diametro interno: polyurethane

Connessione di ingresso: 3/8" UNF M

Connessione uscita: 9/16" UNF F

SECONDO STADIO

Regolatore di Effetto Venturi

Regolazione dello sforzo inspiratorio

CONNESSIONI VALVOLA

Ingresso: M18x1,5

Raccordo riempimento: 9/16" UNF

DIMENSIONI E PESO

Dimensione bombola: 31 x 7 [cm]

Peso bombola vuota: 1,5 [kg]

DISPOSITIVI ACCESSORI

Zaino Extrair

Rubinetto ricarica

Secondo stadio erogatore regolabile

Frusta LP 90 [cm] 3/8" UNF x erogatore

Volantino 300 [bar] fluo

Semimaschera silicone con valvola a domanda e frusta